


**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK7935, Aanduiding type W29: 50-010****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 236910 50-010 |
| GTIN | 4047109292369 |
| Artikelklasse | 24T |

Omschrijving**T.b.v. :**

Nr. 236685; 236686

Opmerking:**De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: RVS

ISO-code wisselplaat: WOEX 100504

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,2 mm/omw,**Technische beschrijving**

| | |
|--|----------------------------|
| ISO-code wisselplaat | WOEX 100504 |
| Omschrijving | 50-010 |
| Voeding f in staal < 900 N/mm ² | 0,2 mm/omw, |
| Soort | BK7935 |
| Type | RVS |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het boren |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 160 m/min | M |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |