



KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 HM ASG3000, DGB-P, Nominale Ø D: 22mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	239822 22
GTIN	
Artikelklasse	27E

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimerkoppen rechtvertand, **nageslepen voor passing H7.**

Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie. Bij te stellen in het μ -gebied voor slijtagecompensatie en het bereiken van zeer kleine basistoleranties vanaf IT4. Doorlopende boringen tot $5 \times D$ mogelijk.

In geometrie **ASG3000** met aansnijdingshoek 45° en extra spaangroef voor gedefinieerde spaanafvoer langs de snijkant. Voor **blindgat- en doorlopende boringen.**

Opmerking:

- **Andere maten op korte termijn op aanvraag leverbaar.**
- **Geschikte houders zie nr. 239880 – 239940.**
- **Toepassingsrichtwaarden gelden voor doorlopende boringen.**

Technische beschrijving

voor houder nr. 239880 – 239940	22 – 26,99
Nominale Ø D	22 mm
Snijlengte l_1	6 mm
Aantal snijkanten Z	6
Koplengte l	20 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,8 mm/omw,
Coating	DGB-P
Boortolerantie	H7
Toepassing bij boringtype	bij blind en doorlopend gat
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snij-inzetdeel voor het ruimen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
GGG	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	geschikt		