

**KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 HM ASG3000, DGB-P, Nominale Ø D: 35mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------|
| Bestelnummer | 239822 35 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 27E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Ruimerkoppen rechtvertand, **nageslepen voor passing H7.**

Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie. Bij te stellen in het μ -gebied voor slijtagecompensatie en het bereiken van zeer kleine basistoleranties vanaf IT4. Doorlopende boringen tot $5 \times D$ mogelijk.

In geometrie **ASG3000** met aansnijdingshoek 45° en extra spaangroef voor gedefinieerde spaanafvoer langs de snijkant. Voor **blindgat- en doorlopende boringen.**

Opmerking:

- **Andere maten op korte termijn op aanvraag leverbaar.**
- **Geschikte houders zie nr. 239880 – 239940.**
- **Toepassingsrichtwaarden gelden voor doorlopende boringen.**

Technische beschrijving

| | |
|---|-------------|
| voor houder nr. 239880 – 239940 | 35 – 41,99 |
| Snijlengte l_1 | 6 mm |
| Aantal snijkanten Z | 8 |
| Koplengte l | 25 mm |
| Voeding f in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 1,2 mm/omw, |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Nominale Ø D | 35 mm |
| Coating | DGB-P |
| Boortolerantie | H7 |
| Toepassing bij boringtype | bij blind en doorlopend gat |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|----------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 55 HRC | beperkt geschikt | 40 m/min | H |
| GGG | geschikt | 180 m/min | K |
| nat maximaal | geschikt | | |