

Kiepbak met kantelsysteem, gelakt, Bakvolume: 300l



Bestelgegevens

Bestelnummer	919950 300
GTIN	2050001936790
Artikelklasse	94B

Omschrijving

Uitvoering:

Kiepbak **voor vaste stoffen** met gunstig lastzwaartepunt. Kantelen op elke hoogte via kabel mogelijk.

De plaat van de bak is rondom voorzien van een randprofiel en heeft een stabiel basisframe met korkokers. Een borging voorkomt onbedoeld wegglijden en leegkiepen.

Inwendige afmeting korkokers $A \times D = 200 \times 80$ mm.

Kleur:

Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 **gelakt**.

Technische beschrijving

Gewicht	112 kg
Kantelbeveiliging	ja
met kabel	ja
Hoogte	835 mm
Belastbaarheid	750 kg

Breedte	770 mm
Vorkkokerafstand B	300 mm
Lengte	1260 mm
Toepassingsgebied	voor vaste stoffen
Bakvolume	300 l
Stortrand hoogte	740 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Producttype	Kiepbak

Accessoires

Wielenset voor spaan- en kiepbakken, polyamide, 4-delig
Belastbaarheid / wiel 450 kg

919970 450