

**Kiepwagen RAL 7035 met aftapkraan, Bakvolume: 450l****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 919922 450 |
| GTIN | 4017976847023 |
| Artikelklasse | 96D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Oliedicht gelaste bak, kantelbaar gelagerd.

Bakrand bovenaan tweemaal omgebogen.

Onderstel met geïntegreerde heftruckopeningen, treeplaat en kantelbeveiliging.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Centraal TOTALSTOP-remsysteem conform EN 1757-3 standaard op de zwenkwielen.

Callout:

Aftapkraan

met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.

Kantelen via handmatige bediening.

Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belasting adviseren wij een automatische kiepbak.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating.**

Technische beschrijving

| | |
|--------|---------|
| Lengte | 1374 mm |
|--------|---------|

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Inwendige afmeting vorkkokers hoogte | 72 mm |
| Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 |
| Vorkkokers gr. D | 72 mm |
| Bakmaat breedte | 669 mm |
| Kantelbeveiliging | ja |
| Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 |
| Trekkabel | nee |
| Gewicht | 83 kg |
| Vorkkokerafstand B | 203 mm |
| Vorkkokers gr. C | 603 mm |
| Kantelmechanisme | handmatig |
| Bakmaat hoogte | 708 mm |
| Vorkkokers gr. A | 194 mm |
| Aantal wielen | 4 |
| met vorkkokers | ja |
| Inwendige afmeting vorkkokers breedte | 194 mm |
| Stortrand hoogte met wielen | 733 mm |
| Materiaal wiel | TPE |
| Wiel-Ø | 200 mm |
| Breedte | 730 mm |
| Hoogte | 1072 mm |
| Bakvolume | 450 l |
| oliedicht gelast | ja |
| Aftapkraan uitvoering | Aftapkraan met zeef |
| Bakmaat lengte | 1214 mm |
| Belastbaarheid | 750 kg |
| Kleur | lichtgrijs RAL 7035 |
| Norm | EN 1757-3 |
| Producttype | Kiepbak |

