

**Kiepwagen RAL 7035 met aftapkraan, Bakvolume: 450l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919922 450
GTIN	4017976847023
Artikelklasse	96D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Oliedicht gelaste bak, kantelbaar gelagerd.

Bakrand bovenaan tweemaal omgebogen.

Onderstel met geïntegreerde heftruckopeningen, treeplaat en kantelbeveiliging.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Centraal TOTALSTOP-remsysteem conform EN 1757-3 standaard op de zwenkwielen.

**Callout:**

Aftapkraan

met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.

Kantelen via handmatige bediening.

Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belasting adviseren wij een automatische kiepbak.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating.**

**Technische beschrijving**

Lengte	1374 mm
--------	---------

Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	72 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Vorkkokers gr. D	72 mm
Bakmaat breedte	669 mm
Kantelbeveiliging	ja
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Trekkabel	nee
Gewicht	83 kg
Vorkkokerafstand B	203 mm
Vorkkokers gr. C	603 mm
Kantelmechanisme	handmatig
Bakmaat hoogte	708 mm
Vorkkokers gr. A	194 mm
Aantal wielen	4
met vorkkokers	ja
Inwendige afmeting vorkkokers breedte	194 mm
Stortrand hoogte met wielen	733 mm
Materiaal wiel	TPE
Wiel-Ø	200 mm
Breedte	730 mm
Hoogte	1072 mm
Bakvolume	450 l
oliedicht gelast	ja
Aftapkraan uitvoering	Aftapkraan met zeef
Bakmaat lengte	1214 mm
Belastbaarheid	750 kg
Kleur	lichtgrijs RAL 7035
Norm	EN 1757-3
Producttype	Kiepbak

