

**ROTO-DRIVE-afbramer met buitenafbraamkop Ø 4–18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	838655
GTIN	7290005395444
Artikelklasse	83G

Omschrijving**Uitvoering:**

greep met draaibaar gelagerde, verwisselbare afbraamkop. Gemakkelijk hanteerbaar door kruksysteem.

Toepassing:

voor moeiteloos en vlak afbramen, afschuinen of afwerken van boringen, buitendiameters, schroefdraden en groeven.

totale lengte: 155 mm

Technische beschrijving

totale lengte	155 mm
Producttype	Afbramer

Accessoires

Boringafbraamkop 90°, met schacht, HSS met TiN-coating Afbraamkop-Ø 10,4 mm	838611 10,4
Boringafbraamkop HSS 90°, met schacht Afbraamkop-Ø 20 mm	838610 20
HSS-Afbraammes voor O-ring groeven	838760
HSS-reinigingsmes voor inwendige schroefdraad	838710

Boringafbraamkop HSS 90°, met schacht Afbraamkop-Ø 6,3 mm	838610 6,3
Boringafbraamkop HSS 90°, met schacht Afbraamkop-Ø 10,4 mm	838610 10,4
Boringafbraamkop HSS 90°, met schacht Afbraamkop-Ø 3,2 mm	838610 3,2
Buitenaafbraamkop HSS voor Ø 4–18 mm	838660