

**Kiepwagen RAL 7035 met aftapkraan, Bakvolume: 600l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919922 600
GTIN	4017976847030
Artikelklasse	96D

Omschrijving**Uitvoering:**

Oliedicht gelaste bak, kantelbaar gelagerd.

Bakrand bovenaan tweemaal omgebogen.

Onderstel met geïntegreerde heftruckopeningen, treeplaat en kantelbeveiliging.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Centraal TOTALSTOP-remsysteem conform EN 1757-3 standaard op de zwenkwielen.

Callout:

Aftapkraan

met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.

Kantelen via handmatige bediening.

Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belasting adviseren wij een automatische kiepbak.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating.**

Technische beschrijving

oliedicht gelast	ja
------------------	----

Belastbaarheid	750 kg
Bakvolume	600 l
Lengte	1458 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	72 mm
Vorkkokerafstand B	327 mm
Kantelbeveiliging	ja
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Vorkkokers gr. A	194 mm
Inwendige afmeting vorkkokers breedte	194 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Vorkkokers gr. C	727 mm
Materiaal wiel	TPE
Aantal wielen	4
Aftapkraan uitvoering	Aftapkraan met zeef
Breedte	855 mm
Bakmaat hoogte met vorkkokers	735 mm
Hoogte	1099 mm
Bakmaat lengte	1321 mm
Wiel-Ø	200 mm
Bakmaat breedte	794 mm
Stortrand hoogte met wielen	843 mm
Vorkkokers gr. D	72 mm
Kantelmechanisme	handmatig
Trekkabel	nee
Gewicht	95 kg
Kleur	lichtgrijs RAL 7035
Norm	EN 1757-3
Producttype	Kiepbak

