

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261352 16/07
GTIN	4045197941527
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	11 mm
Totale lengte L	150 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	19,5 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Plaatafmeting	7 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
ISO-code houder	A16M SVVCR/L07
Instelhoek κ	72,5 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Koplengte L_1	36 mm
Halsbreedte L_4	12,9 mm
Nuttige diepte T	6 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200