

Garant
Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261346 10/07
GTIN	4045197941459
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	100 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12,5 mm
Halsbreedte L_4	7,5 mm
Middenverplaatsing L_3	7 mm
ISO-code houder	A10H SVLCR/L07
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Spanhoogte L_2	9 mm
Koplengte L_1	22 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Instelhoek κ	95 graden
Plaatafmeting	7 mm
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Momentschroevendraaijer met schaal, D 6,3-bitopname Maximaal draaimoment 200 cNm	659905 200
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX6	675155 TX6
Momentschroevendraaijer met schaal, D 6,3-bitopname maximaal draaimoment 200 cNm	659956 200