

Garant**VC.T 070204, Soort: HB7025-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 261362 HB7025-1 |
| GTIN | 4045197941350 |
| Artikelklasse | 211 |

Omschrijving

VC.T 070204 HB7025-1 Soort: HB7025-1
Spaanbreker: SF
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,4 mm
Voeding f : 0,03 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 190 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 80 - 190 m/min |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snijmateriaal | HM |
| Spaanbreker | SF |
| Voeding f | 0,03 - 0,2 mm/omw, |
| Soort | HB7025-1 |
| Snijdiepte a_p | 0,05 - 0,4 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Hoofdtoepassing | P |
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| ISO-code wisselplaat | VCMT 070204 |
| Aantal wisselingen/snikanten | 2 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |