

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261352 8/05
GTIN	4045197941558
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A08F SVVCR/L05
Plaatafmeting	5 mm
Totale lengte L	80 mm
Halsbreedte L ₄	6 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Middenverplaatsing L ₃	5,5 mm
Instelhoek κ	72,5 graden
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Minimale voorboor-Ø D _{min}	10,2 mm
Koplengte L ₁	15 mm
Spanhoogte L ₂	7,5 mm
Nuttige diepte T	3,5 mm
Schacht-Ø D ₅	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5	674248 TX5
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200