



Automatische kiepwagen met aftapkraan, Bakvolume: 350l



Bestelgegevens

Bestelnummer	919925 350
GTIN	4017976160306
Artikelklasse	96D

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste gelaste constructie van 3 mm plaatstaal. Onderstel met geïntegreerde heftruckopeningen.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), polyamide.

Wegrolbeveiliging en kantelvergrendeling, ketting als wegglij- en kantelbeveiliging.

Callout:

Aftapkraan met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.

Kantelen gebeurt automatisch na het ontgrendelen.

Trekkoord voor het laten kantelen vanaf de heftruckstoel.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating.**

Technische beschrijving

Trekkabel	ja
Kantelmechanisme	Trekkabel
Vorkkokerafstand B	192 mm
Aantal wielen	4

Vorkkokers gr. C	592 mm
Aftapkraan uitvoering met vorkkokers	Aftapkraan met zeef ja
Bakvolume	350 l
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Hoogte	1070 mm
Vorkkokers gr. A	190 mm
Vorkkokers gr. D	90 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	90 mm
Materiaal wiel	Polyamide
Lengte	1294 mm
Stortrand hoogte met wielen	981 mm
Belastbaarheid	1000 kg
Inwendige afmeting vorkkokers breedte	190 mm
Gewicht	126 kg
Breedte	731 mm
Wiel-Ø	200 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Kantelbeveiliging	ja
Kleur	briljantblauw RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Hoogte zonder rollen	837 mm
Producttype	Kiepbak