

Garant
WNMG 080408, Soort: HB730-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	252070 HB730-1
GTIN	4045197941428
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 080408 HB730-1 Soort: HB730-1
 Spaanbreker: XUM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4,5 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,6 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 35 - 230 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoofdtoepassing	UNI
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	35 - 230 m/min
Spaanbreker	XUM
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Soort	HB730-1
Snijmateriaal	HM

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 4,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Coating	Nano-PVD
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien