

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261346 12/07
GTIN	4045197941466
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	9 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	15,5 mm
Halsbreedte L_4	9 mm
Instelhoek κ	95 graden
Spanhoogte L_2	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Koplengte L_1	28 mm
Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	125 mm
ISO-code houder	A12K SVLCR/L07

Nuttige diepte T	6 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX6	675155 TX6
Momentschroevendraaijer met schaal, D 6,3-bitopname Maximaal draaimoment 200 cNm	659905 200
Momentschroevendraaijer met schaal, D 6,3-bitopname maximaal draaimoment 200 cNm	659956 200