

Garant**VC.T 070204, Soort: HB7125-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261362 HB7125-1
GTIN	4045197941367
Artikelklasse	21I

Omschrijving

VC.T 070204 HB7125-1 Soort: HB7125-1

Spaanbreker: VF

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,4 mmVoeding f : 0,03 - 0,2 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 180 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VF
Soort	HB7125-1
Hoekradius	0,4 mm

Hoofdtoepassing	M
Snededecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 180 m/min
ISO-code wisselplaat	VCMT 070204
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien