

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261353 10/07
GTIN	4045197941589
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Halsbreedte L_4	6,8 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	13,5 mm
Instelhoek κ	72,5 graden
Koplengte L_1	22 mm
Plaatafmeting	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Middenverplaatsing L_3	8 mm
ISO-code houder	A10H SVVCR/L07
Nuttige diepte T	6 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200