

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261346 16/07
GTIN	4045197941473
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Instelhoek κ	95 graden
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	19,5 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Koplengte L_1	36 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	A16M SVLCR/L07
Halsbreedte L_4	14,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, D 6,3-bitopname Maximaal draaimoment 200 cNm	659905 200
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX6	675155 TX6
Momentschroevendraaierset met schaal, D 6,3-bitopname maximaal draaimoment 200 cNm	659956 200