

Garant
DC.T 11T304, Soort: HB730-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260462 HB730-1
GTIN	4045197941435
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T304 HB730-1 Soort: HB730-1
 Spaanbreker: XUM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,4 - 3,3 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,35 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 35 - 230 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	HB730-1
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Hoofdtoepassing	UNI
Snijdiepte a_p	0,4 - 3,3 mm

Spaanbreker	XUM
Snedecndities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	35 - 230 m/min
Coating	Nano-PVD
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien