

Garant**DC.T 11T308, Soort: HB730-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260464 HB730-1
GTIN	4045197941442
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T308 HB730-1 Soort: HB730-1
Spaanbreker: XUM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,4 - 3,3 mm
Voeding f : 0,15 - 0,35 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 35 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,4 - 3,3 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	UNI
Soort	HB730-1
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	35 - 230 m/min
Spaanbreker	XUM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	Nano-PVD
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien