

**Fasenfrees 45°, Weldonschacht, Type: 30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216625 30
GTIN	4045197941244
Artikelklasse	220

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Maximale afschuin- $\varnothing D_{\max}$	42,3 mm
Afkoppellengte L_1	32 mm
geschikte wisselplaat	SP..09T308
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
Wisselplaatschroevenset	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	20 mm
$\varnothing D$	30 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Inwendige koeling	nee
Producttype	Fasenfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld
draaimoment 3,0 Nm

211750 3,0