

## Kiepbak met kantelsysteem, gelakt, Bakvolume: 900l



### Bestelgegevens

Bestelnummer	919950 900
GTIN	2050001937414
Artikelklasse	94B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Kiepbak **voor vaste stoffen** met gunstig lastzwaartepunt. Kantelen op elke hoogte via kabel mogelijk.

De plaat van de bak is rondom voorzien van een randprofiel en heeft een stabiel basisframe met korkokers. Een borging voorkomt onbedoeld wegglijden en leegkiepen.

Inwendige afmeting korkokers  $A \times D = 200 \times 80$  mm.

#### Kleur:

Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 **gelakt**.

### Technische beschrijving

Bakvolume	900 l
Lengte	1260 mm
Toepassingsgebied	voor vaste stoffen
Breedte	1570 mm
Hoogte	835 mm

Kantelbeveiliging	ja
met kabel	ja
Vorkkerafstand B	600 mm
Gewicht	165 kg
Belastbaarheid	1000 kg
Stortrand hoogte	740 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Producttype	Kiepbak

---

## Accessoires

Wielenset voor spaan- en kiepbakken, polyamide, 4-delig  
Belastbaarheid / wiel 450 kg

919970 450