

Garant
Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261353 16/07
GTIN	4045197941565
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L_1	36 mm
ISO-code houder	A16M SVVCR/L07
Instelhoek κ	72,5 graden
Spanhoogte L_2	15 mm
Wisselplaatschroevenset geschikte wisselplaat	269028 27 VC.. 0702..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	19,5 mm
Totale lengte L	150 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Plaatafmeting	7 mm
Halsbreedte L_4	12,9 mm
Nuttige diepte T	6 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200