

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Artikelklasse	21T

## Technische beschrijving

Totale lengte L	100 mm
ISO-code houder	A10H SVLCR/L07
Halsbreedte L <sub>4</sub>	7,5 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	7 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Plaatafmeting	7 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	9 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	22 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Instelhoek κ	95 graden

Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

## Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, D 6,3-bitopname Maximaal draaimoment 200 cNm	659905 200
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaierset met schaal, D 6,3-bitopname maximaal draaimoment 200 cNm	659956 200