

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261338 10/07
GTIN	4045197941268
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{\min}	13 mm
ISO-code houder	A10K SVJCR/L07
Middenverplaatsing L_3	1,5 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Koplengte L_1	18 mm
Totale lengte L	125 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Halsbreedte L_4	6,3 mm
Plaatafmeting	7 mm
Instelhoek κ	142 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200