

Garant
Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261353 8/05
GTIN	4045197941596
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	5 mm
Totale lengte L	80 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Spanhoogte L ₂	7,5 mm
Koplengte L ₁	15 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Minimale voorboor-Ø D _{min}	10,2 mm
Middenverplaatsing L ₃	5,5 mm
ISO-code houder	A08F SVVCR/L05
Instelhoek κ	72,5 graden
Halsbreedte L ₄	6 mm
Nuttige diepte T	3,5 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5	674248 TX5
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200