

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 27
Totale lengte L	140 mm
Spanhoogte L ₂	11 mm
ISO-code houder	A12L SVJCR/L07
Koplengte L ₁	18 mm
Middenverplaatsing L ₃	2 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Halsbreedte L ₄	7,8 mm
Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	13 mm
Instelhoek κ	142 graden
Schacht-Ø D _s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200