

Garant**DNMG 110404, Soort: HB730-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250752 HB730-1
GTIN	4045197941381
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110404 HB730-1 Soort: HB730-1
Spaanbreker: XUM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
Voeding f : 0,2 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 35 - 230 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	XUM
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	35 - 230 m/min
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecndities	licht onderbroken

Soort	HB730-1
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Coating	Nano-PVD
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien