

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261347 16/07
GTIN	4045197941510
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	11 mm
Totale lengte L	150 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	19,5 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
ISO-code houder	A16M SVLCR/L07
Instelhoek κ	95 graden
Spanhoogte L_2	15 mm
Plaatafmeting	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Koplengte L_1	36 mm
Halsbreedte L_4	14,5 mm

Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, D 6,3-bitopname Maximaal draaimoment 200 cNm	659905 200
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX6	675155 TX6
Momentschroevendraaierset met schaal, D 6,3-bitopname maximaal draaimoment 200 cNm	659956 200