

Garant
Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261338 8/05
GTIN	4045197941275
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	5 mm
Middenverplaatsing L_3	3 mm
ISO-code houder	A08F SVJCR/L05
Koplengte L_1	15 mm
Totale lengte L	80 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	8 mm
Spanhoogte L_2	7,5 mm
Halsbreedte L_4	6 mm
Instelhoek κ	142 graden
Schacht-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5

674248 TX5

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200