

Garant**DNMG 150604, Soort: HB730-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250760 HB730-1
GTIN	4045197941398
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150604 HB730-1 Soort: HB730-1
Spaanbreker: XUM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
Voeding f : 0,2 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 35 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	35 - 230 m/min

Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Spaanbreker	XUM
Hoofdtoepassing	UNI
Soort	HB730-1
Coating	Nano-PVD
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snikanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien