

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261339 12/07
GTIN	4045197941282
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	13 mm
ISO-code houder	A12L SVJCR/L07
Middenverplaatsing $L_3$	2 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Instelhoek $\kappa$	142 graden
Spanhoogte $L_2$	11 mm
Plaatafmeting	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Totale lengte L	140 mm
Halsbreedte $L_4$	7,8 mm
Koplengte $L_1$	18 mm
Schacht-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200