

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261352 12/07
GTIN	4045197941534
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	9 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
Koplengte L_1	28 mm
Instelhoek κ	72,5 graden
ISO-code houder	A12K SVVCR/L07
Minimale voorboor-Ø D_{min}	15,5 mm
Halsbreedte L_4	9 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Totale lengte L	125 mm
Plaatafmeting	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Nuttige diepte T	6 mm
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200