

Garant
Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261339 8/05
GTIN	4045197941305
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L_2	7,5 mm
Koplengte L_1	15 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	8 mm
ISO-code houder	A08F SVJCR/L05
Totale lengte L	80 mm
Middenverplaatsing L_3	3 mm
Halsbreedte L_4	6 mm
Instelhoek κ	142 graden
Plaatafmeting	5 mm
Wisselplaatschroevensset	269028 26
Schacht-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5

674248 TX5

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200