

**Afsteekzwaard staal, neutraal, Hoogte van beitelhouder h<sub>5</sub> / steekbreedte w: 19/3,1mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273000 19/3,1
GTIN	4045197941619
Artikelklasse	22B

**Omschrijving****Toepassing:**

Alleen in combinatie met afsteekplaten nr. 273010.

**T.b.v.:**

Houder nr. 273896 – 273898 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

**Levering:**

Inclusief sleutel voor het wisselen van platen.

**Technische beschrijving**

Hoogte van beitelhouder h <sub>5</sub>	19 mm
Breedte b <sub>2</sub>	2,4 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	40 mm
Steekbreedte w	3,1 mm
Hoogte h <sub>1</sub>	15,4 mm
Totale lengte L	86 mm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

