

**Afsteekzwaard staal, neutraal, Hoogte van beitelhouder h₅ / steekbreedte w: 26/2,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273000 26/2,2
GTIN	4045197941626
Artikelklasse	22B

Omschrijving**Toepassing:**

Alleen in combinatie met afsteekplaten nr. 273010.

T.b.v.:

Houder nr. 273896 – 273898 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Levering:

Inclusief sleutel voor het wisselen van platen.

Technische beschrijving

Hoogte h ₁	21,2 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	75 mm
Steekbreedte w	2,2 mm
Hoogte van beitelhouder h ₅	26 mm
Breedte b ₂	1,6 mm
Totale lengte L	110 mm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

