

**Klemdraaihouderset, rechts, Schachtgrootte: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255130 16
GTIN	4045197941718
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	22 mm
Koplengte L ₁	25 mm
Koplengte L ₁	25 mm
ISO-code houder	PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Schachtgrootte	16 mm
Functiebreedte L ₄	20 mm
Totale lengte L	100 mm
Reservedeel	259981 1
Norm	DIN ISO 5610
Norm	Fabrieksnorm

Inzetsoort	rechts
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Reservedelenset klemhouder Type 1	259981 1
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 16/09 mm	250018 16/09
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 16/12 mm	251112 16/12
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 16/11 mm	250610 16/11