

**Klemdraaihouderset, links, Schachtgrootte: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255131 16
GTIN	4045197941749
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	22 mm
Koplengte L ₁	25 mm
Koplengte L ₁	25 mm
Totale lengte L	100 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
ISO-code houder	PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
Schachtgrootte	16 mm
Functiebreedte L ₄	20 mm
Reservedeel	259981 1
Norm	DIN ISO 5610
Norm	Fabrieksnorm

Inzetsoort	links
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Reservedelenset klemhouder Type 1	259981 1
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 16/11 mm	250611 16/11
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 16/12 mm	251113 16/12
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 16/09 mm	250019 16/09