

**Klemdraaihouderset, rechts, Schachtgrootte: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255130 20
GTIN	4045197941725
Artikelklasse	29W

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	CN.. 1204.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Totale lengte L	125 mm
Schachtgrootte	20 mm
ISO-code houder	PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
Koplengte L <sub>1</sub>	25 mm
Reservedeel	259981 2
Norm	DIN ISO 5610
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Reservedelenset klemhouder Type 2	259981 2
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 20/11 mm	250610 20/11
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 20/12 mm	250018 20/12
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 20/12 mm	251112 20/12