

**Klemdraaihouderset, links, Schachtgrootte: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255131 20
GTIN	4045197941756
Artikelklasse	29W

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	125 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Koplengte L <sub>1</sub>	25 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-code houder	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
Schachtgrootte	20 mm
Reservedeel	259981 2
Norm	DIN ISO 5610
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Reservedelenset klemhouder Type 2	259981 2
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 20/12 mm	251113 20/12
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 20/12 mm	250019 20/12
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 20/11 mm	250611 20/11