

**Klemdraaihouderset, links, Schacht- / plaatafmeting: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265131 12
GTIN	4045197941817
Artikelklasse	29W

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	12 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Functiebreedte L <sub>4</sub>	16 mm
Totale lengte L	80 mm
ISO-code houder	SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
Koplengte L <sub>1</sub>	13 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	17 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Reservedeel	269981 1
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Reservedelenset klemhouder Type 1	269981 1
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 12/07 mm	260309 12/07
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 12/09 mm	260707 12/09
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 12/09 mm	260007 12/09