

**Klemdraaihouderset, rechts, Schachtgrootte: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265130 16
GTIN	4045197941787
Artikelklasse	29W

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	100 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
ISO-code houder	SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Koplengte L <sub>1</sub>	17 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	27 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Schachtgrootte	16 mm
Reservedeel	269981 2
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Reservedelenset klemhouder Type 2	269981 2
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 16/09 mm	260006 16/09
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 16/11 mm	260308 16/11