

Klemdraaihouderset, rechts, Schachtgrootte: 25mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	265130 25
GTIN	4045197941800
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	20 mm
Koplengte L ₁	21,5 mm
Koplengte L ₁	25 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
geschikte wisselplaat	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Schachtgrootte	25 mm
Reservedeel	269981 3
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Reservedelenset klemhouder Type 3	269981 3
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 25/12 mm	260706 25/12
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 25/12 mm	260006 25/12
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 25/11 mm	260308 25/11