

Klemdraaihouderset, links, Schacht- / plaatafmeting: 25mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	265131 25
GTIN	4045197941848
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

Totale lengte L	150 mm
Koplengte L ₁	20 mm
Koplengte L ₁	21,5 mm
Koplengte L ₁	25 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
ISO-code houder	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Reservedeel	269981 3
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Reservedelenset klemhouder Type 3	269981 3
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 25/12 mm	260007 25/12
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 25/11 mm	260309 25/11
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 25/12 mm	260707 25/12