

**Klemdraaihouderset, rechts, Schachtgrootte: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265130 20
GTIN	4045197941794
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	25 mm
ISO-code houder	SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
Totale lengte L	125 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Koplengte L ₁	17 mm
Koplengte L ₁	20,5 mm
Koplengte L ₁	27 mm
Schachtgrootte	20 mm
Reservedeel	269981 2
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Reservedelenset klemhouder Type 2	269981 2
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 20/11 mm	260308 20/11
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 20/12 mm	260706 20/12
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 20/09 mm	260006 20/09