

**Klemdraaihouderset, links, Schacht- / plaatafmeting: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265131 16
GTIN	4045197941824
Artikelklasse	29W

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	100 mm
Schachtgrootte	16 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
ISO-code houder	SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12
Koplengte L <sub>1</sub>	17 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	27 mm
Reservedeel	269981 2
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Reservedelenset klemhouder Type 2	269981 2
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 16/11 mm	260309 16/11
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 16/09 mm	260007 16/09