



Klemdraaihouderset, links, Schachtgrootte: 25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	255131 25
GTIN	4045197941763
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Functiebreedte L ₄	32 mm
Schachtgrootte	25 mm
ISO-code houder	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
Koplengte L ₁	25 mm
Reservedeel	259981 3
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Reservedelenset klemhouder Type 3	259981 3
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 25/15 mm	250611 25/15
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 25/16 mm	250019 25/16
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 25/12 mm	251113 25/12