

Klemdraaihouderset, links, Schacht- / plaatafmeting: 20mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	265131 20
GTIN	4045197941831
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Functiebreedte L ₄	25 mm
Koplengte L ₁	17 mm
Koplengte L ₁	20,5 mm
Koplengte L ₁	27 mm
Totale lengte L	125 mm
ISO-code houder	SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
Reservedeel	269981 2
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Reservedelenset klemhouder Type 2	269981 2
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 20/12 mm	260707 20/12
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 20/09 mm	260007 20/09
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 20/11 mm	260309 20/11