

**Klemdraaihouderset, links, Schacht- / plaatafmeting: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265111 25
GTIN	4045197941961
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	SCLCL 2525M12; SCSCCL 2525M12
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Functiebreedte L ₄	32 mm
Koplengte L ₁	20 mm
Reservedeel	269981 5
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Reservedelenset klemhouder Type 5	269981 5
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 25/12 mm	260001 25/12
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 25/12 mm	260007 25/12