

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB8630, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213588 INOX
GTIN	4045197941046
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5... 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4\text{mm}$.

Technische beschrijving

Type	INOX
Voeding f_z per tand	0,22 mm
Plaatdikte E	5,56 mm
ISO-code wisselplaat	SEMT 1305 AGSR
Soort	HB8630
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		